



Uhlový skrutkovač pre Torx®, s ryhovaním, Profil Torx®: TX25



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	625037 TX25
GTIN	7610733281909
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Čierny hrot.

Výhoda:

Vďaka rebrovaniu podľa ISO 13444 typ B sa zvyšuje schopnosť uchopenia vo vlhkom alebo zaolejanom prostredí a tým vzrastá aj bezpečnosť.

Technický opis

Profil Torx®	TX25
Dĺžka ramien	170×27 mm
Označenie výrobcu	Uhlový skrutkovač Safety
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál	Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Prevedenie stopky	zalomený
Povrch	chrómovaná
Hrot	čierna
Guľôčková hlava na dlhom ramene	nie
Druh produktu	Skrutkovač

