

**Kancelárska otočná stolička s operadlom zo sieťoviny, Farba: BLACK****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	974280 BLACK
GTIN	4016849842950
Trieda položky	96B

**Popis****Prevedenie:**

Sedadlo s mäkkým pohodlným čalúnením s bočným prešivaním. Poťah 100 % polyester. Synchronná technológia s automatickým nastavením hmotnosti, uzamykateľná v prednej a zadnej polohe sedadla. S nastavením hlĺbky, sklonu a výšky sedadla. Vratane výškovo nastaviteľných laktových opierok (2D). Univerzálne kolieska na mäkké a tvrdé podlahy, Ø 650 mm základňa z čierneho plastu.

Kancelárska otočná stolička s priesvitným, priedušným sieťovaným operadlom, s výškovo nastaviteľnou bedrovou opierkou.

**Norma:**

**DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.**

**Technický opis**

Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Nosnosť	120 kg
Synchronná mechanika	áno
Farba Materiál sedadla	čierna

Hĺbka sedu	470 mm
Materiál základňa	Plast
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm
Základňa Prevedenie	rolová súprava
Operadlo Výška	560 mm
Lordózová podpera	áno
Šírka sedu	470 mm
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Ø základne	650 mm
Prestavenie výšky Rozsah	420 - 550 mm
Druh produktu	Kancelárska otočná stolička