

Kancelárska otočná stolička s operadlom z látky, Farba: BLACK



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	974285 BLACK
GTIN	4016849842967
Trieda položky	96B

Popis

Prevedenie:

Sedadlo s mäkkým pohodlným čalúnením s bočným prešivaním. Poťah 100 % polyester. Synchronná technológia s automatickým nastavením hmotnosti, uzamykateľná v prednej a zadnej polohe sedadla. S nastavením hĺbky, sklonu a výšky sedadla. Vrátane výškovo nastaviteľných laktových opierok (2D). Univerzálne kolieska na mäkké a tvrdé podlahy, Ø 650 mm základňa z čierneho plastu.

Kancelárska otočná stolička s mäkkým a priedušným látkovým operadlom, s výškovo nastaviteľnou, výraznou bedrovou opierkou. Operadlo s čiastočným plastovým krytom.

Norma:

DIN EN 1335, Brandschutznorm EN 1021 Teil 1 und 2.

Technický opis

Nosnosť	120 kg
Synchronná mechanika	áno
Farba Materiál sedadla	čierna
Oblasť prestavenia Hĺbky sedu	60 mm

Základňa Prevedenie	rolová súprava
Materiál základňa	Plast
Operadlo Výška	560 mm
Šírka sedu	470 mm
Lordózová podpera	áno
Hĺbka sedu	470 mm
Pár operadiel na ruky Možná adaptácia	áno
Prevedenie	s kolieskami
Nosnosť Stolička	120 kg
Ø základne	650 mm
Prestavenie výšky Rozsah	420 - 550 mm
Druh produktu	Kancelárska otočná stolička