



Skriňa na skladovanie akumulátorov BATTERY STORE, Model: STO



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	981115 STO
GTIN	4054923234406
Trieda položky	96G

Popis

Prevedenie:

Puzdro skrinky vyrobené z ocelového plechu s trvalým samozatváraním pomocou olejom tlmených zatváračov dverí, trojité zavesenie dverí.

- **Uzamykatelné pomocou profilovej vložky (kompatibilné so systémom hlavného kľúča) a indikátorom stavu uzamknutia (červená/zelená). Nie je kompatibilné s uzamykacím systémom Hoffmann.**
- **Integrovaná prepravná základňa pre vnútornú prepravu.**
- **Integrované nastaviteľné nožičky na vyrovnanie nerovností podlahy.**
- **90 minútová protipožiarna ochrana zvonku (typ 90/typovo testované podľa EN 14470-1) a požiarna odolnosť na viac ako 90 minút v prípade požiaru zvnútra von.**
- **Bezpečnostná zástrčka na jednoduché odpojenie od zdroja napájania.**

Skrinka na skladovanie akumulátorov pre bezpečné, pasívne skladovanie lítiovo-iónových akumulátorov. So zástrčkou pre pripojenie do elektrickej siete.

Norma:

DIN EN 14470-1 und DIN EN 1363-1

Rozsah balenia:

Skrinka s 3 dierovanými policami, 1 záchytnou nádržou z ocelového plechu, prášková povrchová úprava.

Povrchová úprava farby:

Skrinka v antracitovej šedej farbe RAL 7016, dvere v signálnej modrej farbe RAL 5010, **prášková povrchová úprava.**

Upozornenie:

V pravidelných intervaloch (ročne) musia byť skladovacie a nabíjacie skrinky akumulátorov správne udržiavané kvalifikovanou osobou a skontrolované vzhľadom na ich funkčnosť. Odporúčame inštaláciu na úrovni terénu, aby sa v prípade evakuácie mohli bezpečnostné skrinky ľahko vyprázdniť.

Technický opis

Výška	1953 mm
Hmotnosť	472 kg
maximálne zaťaženie	600 kg
Hĺbka	615 mm
Úžitková hĺbka	522 mm
Počet záchytných nádrží na dne	1
Vnútorý rozmer vjazdu Šírka	1120 mm
Šírka	1193 mm
Úžitková výška	1647 mm
Objem záchytnej nádrže	2,6 l
Počet políc	3
Vnútorý rozmer vjazdu Výška	90 mm
Úžitková šírka	1050 mm
Prestavenie výšky v mriežke	32 mm
Odolnosť voči ohňu	90 min
Druh produktu	Bezpečnostná skrinka