

**Očkoploché klúče, Rozmer cez steny: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613800 19
GTIN	4013288212757
Trieda položky	63F

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

Vhodné najmä pre úzke inštalačné priestory. Kombináciou 7,5° otočnej čeluste s dvojistou šesťhrannou geometriou sa dosiahne zdvojnásobenie upevňovacích bodov. Malý spätný uhol v čelusti zachytí skrutku každých 15°.

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

**Upozornenie:**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 613600

**Technický opis**

maximálna výška krúžku $h_{2,max}$	14 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	19 mm
maximálna výška rozovretia $h_1$	9 mm
Dĺžka klúča L	230 mm
Označenie výrobcu	6003 Joker
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Výrobný postup	kovaný v zápustce
Materiál	Chróm-molybdénová ocel'
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč