



Račna s jemným ozubením „Zyklop Mini 3“ prepínateľná, 1/4, Typ: 1/4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	632298 1/4
GTIN	4013288211699
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť. S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň. Ráfikové koliesko umožňuje rýchle skrutkovanie v stiesnených podmienkach, keď nie je miesto na račňu.

Norma:

Außenvierkante nach **DIN 3120-A 6,3** mit federnder Kugel, Innenvierkante nach **DIN 3120**.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Vhodné pre:

Ručne ovládané nadstavce.

Technický opis

Označenie výrobcu	8008 A Zyklop Mini 3
Pohonný štvorhran	1/4 palec
Celková dĺžka	87 mm
Počet zubov	60
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Račňa

