

Garant GRIDLINE

**Pracovní stůl, vľavo otvorený, vpravo 3 zásuvky, Doska Eluplan tmavá, 20x20G, Dĺžka dosky: 1500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	920807 1500
GTIN	4062406262112
Trieda položky	9GG

**Popis****Prevedenie:**

Pracovní stůl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Odsadený otvorený korpus na ergonomické dosadnutie.

Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **práškovy nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

**Osadenie:**

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 125, 150, 250

**Zvláštne príslušenstvo:**

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **práškovy nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Počet zásuviek	3
Zásuvková skrinka Úžitková výška	525 mm
Hmotnosť	126 kg
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie priečinka (drevo)	800 kg
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Výška	850 mm
Séria	Ready-to-go
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1300 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

## Príslušenstvo

Zásuvka Výška čela zásuvky 250	927800 250
Demontážny nástroj Typ 1	950070 1
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/3	950320 125/3
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/1	950320 125/1
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953521 10
Rohož z ryhovanej gumy do zásuviek Rozmer v G 20X20	951910 20X20
Zásuvka Výška čela zásuvky 150	927800 150
Rohož do zásuviek Rozmer v G 20X20	951830 20X20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/4	950320 125/4
Súprava nástrčných klúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 37	953828 37
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954305 5
Súprava na vyznačenie a pílenie Počet nástrojov 8	954895 8
Súprava nástrčných klúčov 1/4 palcová a 1/2 palcová Počet nástrojov 39	953833 39
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/4	950320 150/4
Zásuvky Comfort Close systém tlmenia zásuvu Nosnosť zásuvky 75	950180 75
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 125/6	950320 125/6
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125
Krytka zámku pre GridLine Typ KO21	914227 KO21
Súprava očkových klúčov Počet nástrojov 20	952505 20
Súprava deliacich líšt s drážkami/dělicích priečok Výška čela zásuviek / typ 150/5	950320 150/5
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954295 5

Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Súprava pilníkov Počet nástrojov 6	952253 6
Súprava protišmykových rohoží do zásuviek,5-dielne Rozmer v G 20X20	951885 20X20
Súprava skrutkovačov Počet nástrojov 10	953522 10
Súprava klieští Počet nástrojov 5	954306 5