

**Textilná lepiaca páska, svetlozelená, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083606 50X50
GTIN	4042448529732
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Páska **tesa® 4621** je univerzálna textilná páska vhodná na vonkajšie použitie. Dá sa ľahko roztrhnúť rukou pozdĺžne aj priečne. Taktiež ponúka hladké **odvíjanie bez krútenia** pásky, je vodotesná a odolná voči UV žiareniu a možno ju odstrániť bez zvyškov až do 8 týždňov.

S textilnou páskou tesa® 4671 v neónových farbách bezpečne a spoľahlivo zvládnete rôzne úlohy - najmä pri označovaní rôznych prvkov alebo v priestore podujatia!

Textilná páska tesa® 4671 je k dispozícii vo fluorescenčných neónových farbách a profesionáli ju často používajú na viditeľné označenie premiestnených prvkov alebo v rámci podujatí. Je vhodná na širokú škálu aplikácií, ako je označovanie, upevňovanie, priväzovanie alebo viazanie. tesa® 4671 sa ľahko trhá rukou, ľahko sa na ňu píše, nie je reflexná a dá sa tvarovať. Kombinácia tkaniny potiahnutej akrylom a lepidla z prírodného kaučuku zaručuje vysokú odolnosť voči oderu. Textilnú pásku možno odstrániť bez zanechania zvyškov a je k dispozícii v týchto farbách: neónovo zelená, neónovo žltá, neónovo oranžová a neónovo ružová.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Dĺžka	50 m
Rozťažnosť	22 %
odolné voči teplotám do	95 °C
Lepiaca sila na oceli	34 N/mm
Pevnosť v ťahu	540 N/mm
Jemnosť tkaniny	100 mesh
Farba	svetlozelená
Hrúbka	0,13 mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Šírka	50 mm
Označenie výrobcu	4621
Pravítko k dispozícii	nie
Lepiaca hmota	akrylát
Teplota skladovania	15 - 25 °C
Podkladový materiál	tkanina
Atribút Názov produktu	svetlozelená
Druh produktu	Lepiaca páska