

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl, vľavo 3 zásuvky, stred otvorený, vpravo dvierka a 1 zásuvka, Buková doska Multiplex, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	921154 2000
GTIN	4062406262198
Trieda položky	9GG

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákmi šetriacimi podlahu. Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 125, 200, 300

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 125

Výška dverí (vpravo) mm: 475

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvka Úžitková plocha v G	20×20
Podkladová konštrukcia Hĺbka	700 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Výška	950 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečníka (drevo)	800 kg
Výška dverí (vpravo)	375 mm
Hmotnosť	153 kg
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Zásuvková skrinka Úžitková výška	625 mm
Podkladová konštrukcia Šírka	1900 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Séria	Ready-to-go
Dĺžka pracovnej dosky	2000 mm
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	950 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Uhol otvárania dvier	180 Stupeň
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribút Názov produktu	20×20G
Druh produktu	Pracovný stôl

Príslušenstvo

Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003	950050 003
Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12	914226 KO12
Zásuvka Výška čela zásuvky 300	927800 300
Zásuvka Výška čela zásuvky 200	927800 200
Zásuvka Výška čela zásuvky 125	927800 125