

Garant GRIDLINE

**Pracovný stôl, vľavo 3 zásuvky, stred otvorený, vpravo dvierka a 1 zásuvka,
Doska Eluplan tmavá, 20×20G, Dĺžka dosky: 2000mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 921157 2000 |
| GTIN | 4062406262204 |
| Trieda položky | 9GG |

Popis**Prevedenie:**

Pracovný stôl so stabilnou oceľovou konštrukciou s výstuhou zo 4-hrannej rúry. Zásuvková skrinka s centrálnym zamykaním pomocou cylindrickej zámky. **100 % plne výsuvné zásuvky** s diferenciálnym výsuvom a nosnosťou 75 kg. Pätky s plastovými klzákami šetriacimi podlahu. Stredná časť s odsadeným otvoreným korpusom skrine na ergonomické dosadnutie. Korpus zásuviek vždy v svetlo sivej farbe RAL 7035, **prášково nanášaný**. Predné časti zásuviek v rôznych farbách. Bez rušiacich hrán po obvode na optimálne čistenie a využívanie plochy s organizérom (boxy, vložky z tvrdej peny, drážkované deliace lišty). Upnutia zásuviek v 25 mm rastrí.

Uzamykací systém s cylindrickým zámkom s 5 kolíkovými západkami, modulárnou nástrčnou vložkou. Uzamykateľný.

Osadenie:

Výška cela zásuviek (vľavo) mm: 125, 200, 300

Výška cela zásuviek (vpravo) mm: 125

Výška dverí (vpravo) mm: 475

Zvláštne príslušenstvo:

Doplňkové príslušenstvo, ako výškové nastavenie, kolieska, bočné obloženie atď., nájdete pod jednotlivými komponentmi GridLine v skupine 92.

Povrchová úprava farby:

Korpus a korpus zásuviek svetlosivá farba RAL 7035, čelá zásuviek a dvierka antracitová farba RAL 7016, **prášково nanášaná**. **Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

| | |
|---|--|
| Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm |
| Podkladová konštrukcia Šírka | 1900 mm |
| Hmotnosť | 153 kg |
| Podkladová konštrukcia Hĺbka | 700 mm |
| Dĺžka pracovnej dosky | 2000 mm |
| Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 |
| Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 |
| Hrúbka pracovnej dosky | 50 mm |
| Výška dverí (vpravo) | 375 mm |
| Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm |
| Hĺbka pracovnej dosky | 750 mm |
| Výška | 950 mm |
| Zásuvková skrinka Úžitková výška | 625 mm |
| Séria | Ready-to-go |
| Zásuvka Úžitková plocha v G | 20×20 |
| Pracovný stôl/nosnosť pracovného stola – maximálne plošne rozložené zaťaženie prierečinka (drevo) | 800 kg |
| Konštrukčné prevedenie | Konštrukcia z oceľových rúrok |
| Hrúbka materiálu | 1 mm |
| Pracovný stôl výška | 950 mm |
| Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg |
| Hrúbka platne | 50 mm |
| Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % |
| Uhol otvárania dvier | 180 Stupeň |
| Cylindrický zámok | modulárna zásuvka |
| Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atribút Názov produktu | 20×20G |
| Druh produktu | Pracovný stôl |

Príslušenstvo

| | |
|---|-------------|
| Pevná úchytka pre GridLine Typ KO12 | 914226 KO12 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 125 | 927800 125 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 300 | 927800 300 |
| Zásuvka Výška čela zásuvky 200 | 927800 200 |
| Nástrčná vložka s 2 kľúčmi Číslo zámku Ho (3-miestne) 003 | 950050 003 |