

**Textilná lepiaca páska 3-dielna súprava, ružová, Šírka×dĺžka (mm×m): 50X25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083617 50X25
GTIN	4042448180858
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

tesa® 4671 má podklad z umelého hodvábu, **nie je reflexná, je fluorescenčná** a vhodná na takmer **každý typ použitia**. Ľahko sa odtrháva **rukou**, dá sa odstrániť **bez zanechania zvyškov**, príčne aj na **drsné povrchy** a **možno na ňu písať**.

S textilnou páskou tesa® 4671 v neónových farbách bezpečne a spoľahlivo zvládnete rôzne úlohy - najmä pri označovaní rôznych prvkov alebo v priestore podujatia!

Textilná páska tesa® 4671 je k dispozícii vo fluorescenčných neónových farbách a profesionáli ju často používajú na viditeľné označenie premiestnených prvkov alebo v rámci podujatí. Je vhodná na širokú škálu aplikácií, ako je označovanie, upevňovanie, priväzovanie alebo viazanie. tesa® 4671 sa ľahko trhá rukou, ľahko sa na ňu píše, nie je reflexná a dá sa tvarovať. Kombinácia tkaniny potiahnutej akrylom a lepidla z prírodného kaučuku zaručuje vysokú odolnosť voči oderu. Textilnú pásku možno odstrániť bez zanechania zvyškov a je k dispozícii v týchto farbách: neónovo zelená, neónovo žltá, neónovo oranžová a neónovo ružová.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov tesa® sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Technický opis

Pravítko k dispozícii	nie
Rozťažnosť	9 %
Dĺžka	25 m
Pevnosť v ťahu	7 N/mm
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Označenie výrobcu	4671
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 70 %
Šírka	50 mm
Jemnosť tkaniny	120 mesh
odolné voči teplotám do	140 °C
Lepiaca hmota	prírodný kaučuk
Podkladový materiál	tkanina
Farba	ružová
Hrúbka	0,28 mm
Lepiaca sila na oceli	0,35 N/mm
Teplota skladovania	15 - 35 °C
Atribút Názov produktu	ružová
Druh produktu	Lepiaca páska