

HOLEX**LED vreckové akumulátorové pracovné svetidlo, Typ: 118****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081576 118
GTIN	4062406262037
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Jasné vreckové dobíjacie pracovné LED svetidlo v praktickom vreckovom formáte. Plynule stmievateľné hlavné svetidlo a prídavná funkcia reflektora. Pripevnenie pomocou silných magnetov alebo sklopného závesného háku.

Funkcia:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 2,5$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Nabíjací kábel USB je súčasťou balenia.

Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok	50 - 500 lm
Hmotnosť	114 g
Zóna ATEX	žiadna

Kapacita akumulátora	3,7 Ah
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Trvanie osvetlenia	1 - 10 h
Napätie akumulátora	1,5 V
Celková šírka	47 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Celková dĺžka	108 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Osvetľovacie teleso	LED modul
Druh produktu	Pracovné svetidlo