

HOLEX**LED akumulátorové inšpekčné svetidlo so stojanom s labutím krkom, Typ: 460****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081572 460
GTIN	4062406262020
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

Štíhle LED kontrolné svetidlo na batérie s husím krkom a robustným 200 mm ohybným hriadeľom. Hlavné svetidlo je plynule stmievateľné. Dodatočná funkcia reflektora. Vďaka stabilnému magnetickému stojanu s integrovaným závesným hákom sa dá použiť aj ako stolová lampa.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacieho kábla a napájacieho zdroja s konektorom.

Technický opis

Osvetľovacie teleso	LED modul
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom

Zóna ATEX	žiadna
Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok	50 - 500 lm
Celková dĺžka	470 mm
Kapacita akumulátora	2,6 Ah
Trvanie osvetlenia	2 - 22 h
Napätie akumulátora	3,6 V
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Hmotnosť	325 g
Druh produktu	Inšpekčné svetidlo