

HOLEX**LED akumulátorové tužkové svietidlo, Typ: 175****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081577 175
GTIN	4062406262044
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

LED batériové svietidlo s plynulým stmievaním hlavného svietidla a prídavnou funkciou reflektora. Silný magnet na základni lampy.

Funkcia:

IP30: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing > 2,5$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Nabíjací kábel USB je súčasťou balenia.

Technický opis

Napätie akumulátora	3,7 V
Osvetľovacie teleso	LED modul
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Hmotnosť	77 g

Celková dĺžka	175 mm
Kapacita akumulátora	0,8 Ah
Trvanie osvetlenia	2 - 16 h
Zóna ATEX	žiadna
Svetelný tok	20 - 200 lm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 30
Celková šírka	23 mm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrecková lampa