



Nabíjačka, Typ: 4ULTRA



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081590 4ULTRA |
| GTIN | 4013674144679 |
| Trieda položky | 08C |

Popis

Prevedenie:

Mikrokontrolérom riadené nabíjacie a ošetrovacie stanice pre akumulátorové články s **monitorovaním jednotlivých šacht** a detekciou defektov akumulátora. Zobrazenie stavu nabíjacej šachty, automatické odpojenie po ukončení nabíjania, ochrana proti nadmernému nabitíu a **udržiavacie nabíjanie**. Vstupné napätie 100 – 240 V. S LC displejom na podrobné monitorovanie procesu nabíjania a dodatočné akustické spätné hlásenia.

Použitie:

Nabíjacie miesta akumulátora NiMH/NiCd: 1 – 4 × Mikro AAA/Mignon AA alebo 1 – 3 × Baby C alebo 1 – 2 × Mono D.

Nabíjacie miesta Li-Ion akumulátora: 1 – 4 × 18650, 18500, 17670, 16340, 14500 atď. alebo 1 – 3 × 26650, 26500, 25500, 22650 alebo 1 – 2 × 3265.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|---------|
| maximálny nabíjací prúd | 2 A |
| Dĺžka | 170 mm |
| Výška | 37,5 mm |
| Šírka | 110 mm |
| Maximálny počet nabíjacích miest | 4 |

| | |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie | Typ CAS 18 V |
| Počet nabíjajúcich miest pre USB | 1 |
| Menovité napätie | 100 - 240 V |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Druh produktu | Nabíjačka |