



Súprava skrutkovacích hrotov s manipulačným Turbo 19-dielne, Počet dielov: 19



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	676205 19
GTIN	4013288214614
Trieda položky	63H

Popis

Prevedenie:

Zostavené súpravy Kraftform Kompakt® na praktické použitie, zložené z bitov a ovládacieho nástroja **na ručné a strojné použitie. Rukoväť skrutkovača** Kraftform s rýchlopínačom pre bity 1/4 palca so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Až **štvornásobná rýchlosť skrutkovania** vďaka planetovému prevodu **integrovanému v rukoväti, ktorý možno zapnúť alebo vypnúť stlačením tlačidla**. Vypnutie sa odporúča pri jemnom nastavení a konečnom dotiahnutí alebo uvoľnení skrutky s vysokým krútiacim momentom (do 14 Nm). Rukoväť Kraftform s **držiakom bitov Rapidaptor** pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 a E 6,3.

Dodávka v textilnom skladacom púzdre so suchým zipsom.

Výhoda:

- **Výkonné skrutkovanie koncov a jednoduché jemné nastavenie.**
- **Znásobuje rýchlosť skrutkovania čisto mechanicky (bez akumulátora).**

Obsah:

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na skrutky Phillips: 1 ks Č. 674200 Vel. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na Pozidriv: 1 ks Č. 674220 Vel. 1/89; 2/89; 3/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorný šesťhran: 1 ks Č. 674244 Vel. 3; 4; 5; 6

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na vnútorné Torx®: 1 ks Č. 674250 Vel. TX10/89; TX15/89; TX20/89; TX25/89; TX30/89

Bity, dĺžka 89 mm, E 6,3, na rovnú drážku: 1 ks veľ. 0,8×4,0; 1,0×5,5; 1,2×6,5

Rukoväť skrutkovača: 1 ks č. 676390

Technický opis

Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač Pozidriv
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Označenie výrobcu	Kraftform Kompakt Turbo 1
Aktivačné náradie	1 račňa na bity 1/4 palca
Aktivačné náradie	račňa na orechy 1/4 palca
Aktivačné náradie	Násady skrutkovačov
Druh produktu	Bitový nástroj

Príslušenstvo

Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89	674220 2/89
Držiak skrutkovača Kraftform Turbo pre 1/4 palca skrutkovacie hroty C 6,3 a E 6,3s rýchlovýmenným skľučovadlom Upínací šesťhran 6,3	676390 6,3
Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/89	674220 3/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3Profil Hex-Plus s otvorom Šesťhran 4	674244 4
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 3/89	674200 3/89
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX20/89	674250 TX20/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3Profil Hex-Plus s otvorom Šesťhran 3	674244 3
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 2/89	674200 2/89

Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX15/89	674250 TX15/89
Bit pre Pozidriv, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/89	674220 1/89
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s otvorom Šesťhran 5	674244 5
Bit pre šesťhran, dlhý 1/4 palca E 6,3 Profil Hex-Plus s otvorom Šesťhran 6	674244 6
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX25/89	674250 TX25/89
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX30/89	674250 TX30/89
Bit pre Phillips, 1/4 palca E 6,3 Veľkosť krížovej drážky / celková dĺžka 1/89	674200 1/89
Bit pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Torx® profil / plná dĺžka TX10/89	674250 TX10/89