

**Garant****TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 8X160mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789010 8X160  |
| GTIN             | 4062406262532 |
| Trieda položky   | 71C           |

**Popis****Prevedenie:**

Výrazný a agresívny strediaci hrot umožňuje aktívne stredenie a optimálne vedenie počas vrtania. Inovatívny dizajn hlavy s krátkymi, rovnými nábehmi pre výrazne rýchlejšie vrtanie s výrazne zvýšenou stabilitou, dokonca aj do železobetónu. Špirálový tvar optimalizovaný pre vibrácie s vystuženým jadrom. Priemer jadra a rozstup špirál vrtáka sú navzájom presne prispôbené, a tak zabezpečujú účinný prenos sily z príklepového vrtáka na karbidový hrot.

**Výhoda:**

- **Krátke špirálové začiatky a konkávne hrabličky (lopatkový efekt) zabezpečuje rýchle odstránenie prachu z vrtáka.**
- **Známky opotrebenia: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných na hmoždinky.**
- **Dodatočné, špeciálne tvarované rezné hrany jadra: účinné drvenie betónu.**

**Použitie:**

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva - s maximálnym komfortom vrtania.

**Upozornenie:**

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

**Technický opis**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Počet rezných hrán Z | 2      |
| Ø                    | 8 mm   |
| Dĺžka špirály        | 100 mm |
| Celková dĺžka        | 160 mm |
| Rezný materiál       | HM     |

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie |
| Stopka                          | SDS Plus           |
| Druh produktu                   | Vrták do muriva    |