

Garant**TK vrták príklepový SDS-plus, Ø×celková dĺžka: 8X310mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 789010 8X310 |
| GTIN | 4062406262785 |
| Trieda položky | 71C |

Popis**Prevedenie:**

Výrazný a agresívny strediaci hrot umožňuje aktívne stredenie a optimálne vedenie počas vrtania. Inovatívny dizajn hlavy s krátkymi, rovnými nábehmi pre výrazne rýchlejšie vrtanie s výrazne zvýšenou stabilitou, dokonca aj do železobetónu. Špirálový tvar optimalizovaný pre vibrácie s vystuženým jadrom. Priemer jadra a rozstup špirál vrtáka sú navzájom presne prispôbené, a tak zabezpečujú účinný prenos sily z príklepového vrtáka na karbidový hrot.

Výhoda:

- **Krátke špirálové začiatky a konkávne hrabličky (lopatkový efekt) zabezpečuje rýchle odstránenie prachu z vrtáka.**
- **Známky opotrebenia: na posúdenie, či je nástroj stále vhodný na vrtanie otvorov vhodných na hmoždinky.**
- **Dodatočné, špeciálne tvarované rezné hrany jadra: účinné drvenie betónu.**

Použitie:

Na vrtanie do betónu, prírodného kameňa a muriva - s maximálnym komfortom vrtania.

Upozornenie:

Pri použití veľmi dlhých vrtákov (> 500 mm) najprv predvrtajte krátkym vrtákom s rovnakým priemerom (zabráňte ohybovému lomu).

Technický opis

| | |
|----------------------|--------|
| Celková dĺžka | 310 mm |
| Dĺžka špirály | 250 mm |
| Ø | 8 mm |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Rezný materiál | HM |

| | |
|---------------------------------|--------------------|
| Použitie s nárazom/žiadny náraz | Príklepové vŕtanie |
| Stopka | SDS Plus |
| Druh produktu | Vrták do muriva |