

**Spínacia zvaračská pomôcka, Typ: QHCSS****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Trieda položky	08Q

**Popis****Prevedenie:**

Udrzuje obrobky pod uhlom 45° a 90°. Teplotná odolnosť do 180 °C. Ideálne pre rúry s okrúhlym a štvorcový prierezom, ako aj pre uhlové a ploché materiály.

**Technický opis**

Dĺžka	111 mm
maximálna tepelná odolnosť	180 °C
Šírka	29 mm
Hmotnosť	0,7 kg
Menovitá prídržná sila	400 N
Výška	95 mm
Druh produktu	Uhlový magnet