

**Zváračský držiak vnútorný/vonkajší uhol, Typ: IOWCC****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085955 IOWCC
GTIN	5012095618119
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Upínateľný zváračský držiak je nastaviteľný na **30°, 60° a 90°**. Súprava sa skladá z 2 kusov zváračských držiakov (vnútorný/ vonkajší uhol) v dĺžke 75 mm a 125 mm.

Použitie:

Pomôcky na polohovanie, upevňovanie a držanie komponentov počas zvárania.

Technický opis

Dĺžka	75 mm
Dĺžka	125 mm
Hmotnosť	0,4 kg
Hmotnosť	0,13 kg
Menovitá prídržná sila	150 N
Menovitá prídržná sila	90 N
Šírka	52 mm

Šírka	85 mm
Druh produktu	Uhlový magnet