

**Spínacia zväračská pomôcka, Typ: QHCSL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085957 QHCSL
GTIN	5012095618089
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Udrzuje obrobky pod uhlom 45° a 90°. Teplotná odolnosť do 180 °C. Ideálne pre rúry s okrúhlym a štvorcový prierezom, ako aj pre uhlové a ploché materiály.

Technický opis

Hmotnosť	1,4 kg
Dĺžka	152 mm
Šírka	35 mm
Výška	130 mm
maximálna tepelná odolnosť	180 °C
Menovitá prídržná sila	750 N
Druh produktu	Uhlový magnet

