

Garant**NC výstružník konfigurovatelný, bez povlaku, Menovité -Ø DC: 1,1mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	162951 1,1
GTIN	4062406263676
Trieda položky	110

Popis**Prevedenie:****Výstružníky s koncovým výbrusom na lícovanie podľa špecifikácií.****Upozornenie:**Pre **lícovanie H7** pozri č. 162900 a 163000.

Pre výstružníky v rozmeroch 1/100 pozri č. 162902.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Tolerancia stopky	h6
Celková dĺžka L	36 mm
Rozsah Ø	1,07 - 1,18 mm
Menovité -Ø D _c	1,1 mm
Ø stopky D _s	1 mm
Dĺžka britov L _c	6,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm ²	0,1 mm/ot,
Dĺžka výčnelku L ₁	14 mm
Prídavok na vystružovanie v Ø orientačná hodnota	0,05 - 0,1 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HSS E
Norma	Výrobná norma

Vnútorne chladenie	nie
Stopka	DIN 1835 A s h6
Použitie pri type otvoru	pri priechodnom otvore
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Výstružník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	20	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	20	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	10	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	5	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný	4	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	5	M
INOX > 900 N/mm ²	podmienene vhodný	5	M
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	5	S
GG(G)	podmienene vhodný	5	K
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		