

3M**Štupel' na ochranu sluchu, podľa hladiny hluku Peltor™, Typ: EEP****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097797 EEP
GTIN	511312774270
Trieda položky	04A

Popis**Prevedenie:**

Elektronické štuple na ochranu sluchu 3M™ Peltor™ EEP-100 sú vybavené **funkciou závislou od úrovne** a ponúkajú tak dynamickú kontrolu vonkajšieho hluku. Je tiež možné zosilniť tiché zvuky (napr. hlasy) a tlmiť náhly hluk poškodzujúci sluch. To chráni sluch a zároveň umožňuje lepšie situačné povedomie a lepšiu komunikáciu v hlučnom prostredí. Nositeľ môže ochranu sluchu ovládať intuitívne pomocou tlačidla a na začiatku si individuálne nastaviť základnú hlasitosť. Štuple na ochranu sluchu sa dajú nabíjať cez USB konektor na nabíjacom boxe. Malý, ľahký dizajn zvyšuje pohodlie, a tým zlepšuje obľúbenosť tejto ochrany sluchu.

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) so štupľami na ochranu sluchu 3M™ UltraFit™. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) so štupľami na ochranu sluchu PELTOR™ Triple C.

Použitie:

Pre komunikáciu v náročných prostrediach s vysokou a meniacou sa hladinou hluku.

Norma:

EN 352-2; EN 352-7

Rozsah balenia:

2 x ochranné štuple na ochranu sluchu, podľa hladiny hluku, 1 x nabíjacie puzdro, 1 x kábel USB, 1 pár štupľov UltraFit™ Small, 1 pár štupľov UltraFit™ Medium, 1 pár štupľov UltraFit™ Large, 1 pár štupľov Triple C.

Technický opis

Séria	Peltor™
Hodnota SNR (izolačná hodnota)	36 dB(A)
Hodnota SNR (izolačná hodnota)	32 dB(A)
Prevádzková doba	16 h
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Norma	EN 352-2
Norma	EN 352-7
Druh produktu	Mušľová ochrana sluchu