

**Súprava náradia „BIG Twin Move“ Elektro 63-dielne, Počet kusov náradia: 63****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	680102 63
GTIN	4003773082118
Trieda položky	73F

Popis**Prevedenie:**

Rozsiahly sortiment elektrikárskeho náradia vo vysokokvalitnom kufříku. S mobilnou jednotkou a teleskopickou rukoväťou.

Puzdro z ABS s celohliníkovým rámom, otváranie na oboch stranách.

Rozsah balenia:

Elektrikárska vodováha: 1 ks č. 467415 veľ. 430

Vrecková vodováha Electric: 1 ks č. 467484 veľ. 70

Obojstranný otvorený kľúč „JOKER“: 1 ks Veľ. 10×13

Multifunkčný kľúč TwinKey®: 1 ks č. 623550

Súprava nástrčných kľúčov 1/4 palca, 28-dielna: 1 ks Č. 630295 Veľ. S

Skrutkovače pre Pozidriv, izolované podľa VDE: 1 ks veľ. 1

Skrutkovač na skrutky s drážkou, izolované podľa VDE: 1 ks veľ. 3,5 mm

Súprava VDE Kraftform Kompakt, 16-dielny: 1 ks podobne ako č. 667260

Ostré kombinované kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 701655 veľ. 145

Siko kliešte Cobra® s atramentom: 1 ks č. 705800 veľ. 180

Ploché zaoblené kliešte zahnuté, izolácia VDE: 1 ks č. 713700 veľ. 200

Silné stranové štiepacie kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 723500 veľ. 200

Stranové štiepacie kliešte, chrómované, izolácia VDE: 1 ks č. 725300 veľ. 160

Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip®: 1 ks Č. 728091 Veľ. 8-13

Izolačné kliešte do 16 mm² Preci Strip: 1 ks č. 728631 veľ. 16

Inštalátorske kliešte, izolácia VDE: 1 ks č. 728787 veľ. 200
 Krimpovacie kliešte na káblové koncovky do 16 mm²: 1 ks
 Elektrikársky sekáč: 1 ks č. 743000 veľ. 250
 Zámočnicke kladivo: 1 ks Veľ. 300 g
 Kliešťový kľúč: 1 ks č. 813700 veľ. 180
 Nôž na káble, statický, izolácia VDE: 1 ks č. 844410
 Kufor na náradie: 1 ks č. 692615 veľ. 1

Upozornenie:**Dodávka prebieha s vytriedeným náradím v kufríku na náradie.****Technický opis**

Označenie výrobcu	BIG Twin Move
Počet dielov	63
Druh produktu	Sortiment nástrojov

Príslušenstvo

Kliešťový kľúč Celková dĺžka 180	813700 180
Ostré kombinované kliešte, chrómované izolovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 145	701655 145
Súprava VDE Kraftform Kompakt Počet dielov 18	667260 18
Multifunkčný kľúč TwinKey®	623550
Elektrikárska vodováha Dĺžka 430	467415 430
Elektrikársky sekáč Celková dĺžka 250	743000 250
Odizolovacie kliešte MultiStrip 10 pre prierez vodiča 10	728630 10
Stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 160	725300 160
Zámočnicke kladivo sochranným golierom násady Hmotnosť bez násady 300	750110 300
Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca28-dielne Typ S	630295 S
Ploché zaoblené kliešte zalomenéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	713700 200

Siko kliešte Cobra® s atramentom Celková dĺžka 180	705800 180
Silové stranové štiepacie kliešte, chrómovanéizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	723500 200
Vrecková vodováhaElectric Dĺžka 70	467484 70
Inštalátárske kliešteizolované podľa VDE Celková dĺžka 200	728787 200
Nôž na káble, s pevnou čepeľouplne izolované podľa VDE	844410
Univerzálny odizolovací nástroj ErgoStrip® pre Ø káblov 8-13	728091 8-13
Kufor na náradie „BIG Twin Move“ Typ 1	692615 1
Odizolovacie kliešte PreciStrip 16 pre prierez vodiča 16	728631 16