



Násobiče krútiaceho momentu v plastovom kufříku od veľ. 1300, maximálna výstupná kapacita: 7000Nm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659980 7000
GTIN	5060207567572
Trieda položky	66D

Popis

Prevedenie:

Mechanické, ručne ovládané násobiče krútiaceho momentu na kontrolované ťahovanie skrutiek. Násobič a podpera z vysokokvalitnej ocele. S ochranou proti preťaženiu na ochranu prevodovky. **Vstupný pohon** s vnútorným štvorhranom pre pohonné nástroje ako račna, priečna rukoväť, momentový kľúč. Je dobré použiť momentový kľúč, aby bolo možné skontrolovať maximálnu zaťažiteľnosť prístrojov a hodnoty utiahnutia skrutiek. **Výstupný pohon** s vonkajším štvorhranom na upnutie nadstavcov nástrčných kľúčov (pre vysoký krútiaci moment je vhodnejšie použiť nadstavce do strojových skrutkovačov).

Extrémne presne opracované prevody s brúsenými ozubenými kolesami a brúsenými otvormi zaručujú presný a neustále reprodukovateľný prenos krútiaceho momentu. Jedinečná presnosť najmenej $\pm 4\%$. Veľmi kompaktná a ľahká konštrukcia, mimoriadne odolná a nenáročná na údržbu. Dodáva sa v plastovom puzdre.

Výhoda:

Znásobovače krútiaceho momentu umožňujú prenos vysokých krútiacich momentov popri príslušne nízkom ramene páky.

Upozornenie:

Alternatívne oporné zariadenia pre č. 659980 veľ. 2000 a 7000 k dispozícii na vyžiadanie. Č. 659980 veľ. 2000 k dispozícii s elektronickými prevodníkmi na vyžiadanie.

Technický opis

Poistka pred preťažením	áno
odporúčaná momentový kľúč/rozsah uťahovania	300 Nm
maximálna vstupná kapacita	275 Nm
Počet oporných zariadení (násobičov krútiaceho momentu)	1
Ø D	119 mm
Redukcia krútiaceho momentu/efektívna distribúcia sily	1:25,5
Blokovanie spätného rázu	áno
Hmotnosť	9,3 kg
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výška H	212 mm
Štvorcové hnacie prvky	1.1/2 palec
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Rozmer R1	91 mm
Rozmer R2	212 mm
Druh produktu	Momentové kľúče