

Mitutoyo**Rysovacie posuvné meradlo, Rozsah merania: 300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	446120 300
GTIN	4946368111292
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Neosľujúce, matne pochrómované čítacie časti. Jemné, škálovanie s vysokým kontrastom. Meracie plochy s karbidovými hrotmi na označovanie.

Technický opis

Dĺžka značenia	300 mm
Odčítanie	0,05 mm
Dĺžka meracích čelustí	64 / 54 mm
Členenie	1/20 mm
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Hĺbkomer	ploché
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Kalibrácia	A2
Druh produktu	Rysovacie posuvné meradlo

Služby

021220 200

Kalibrácia HÍbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200

Kalibrácia DAkkSHÍbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200

021230 200