



## LED ceruzková vrecková lampa s batériami, Typ: PEN



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

Robustná a elegantná LED vrecková lampa v tvare pera z hliníka a praktickou pridržiavacou sponou pre profesionálne použitie. S kuželom svetla zaostreným na 10-60°.

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

### Technický opis

Hmotnosť	62 g
Ø hlavy	16 mm
Zóna ATEX	žiadna
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Osvetľovacie teleso	LED modul
Funkcia baterky	Fokus
Typ batérií	Micro, AAA
Svetelný tok	100 - 200 lm
Trvanie osvetlenia	1,75 - 3,5 h
Označenie výrobcu	FLASH PERO
Počet obsiahnutých batérií	2
Celková dĺžka	153 mm

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Druh produktu	Vrecková lampa

## Príslušenstvo

Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081552 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081551 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081561 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081553 LR3
Alkalicko-mangánové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081554 LR3
Lithium-kovové batérie Medzinárodná konštrukčná veľkosť LR3	081559 LR3