

MARPOSS**Zobrazovací přístroj nameraných hodnôt DUO, Typ: DUO****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Trieda položky	43D

Popis**Prevedenie:**

Kompaktná jednotka zobrazenia nameraných hodnôt so 4,3-palcovým dotykovým/farebným displejom a funkciou pamäte nameraných hodnôt. Pripojenie pre 2 indukčné meracie sondy (s možnosťou prepínania polovičného alebo úplného mostíka). Jednotka je kompatibilná aj so sondami Tesa. Súčasne sa môžu zobraziť až 2 funkcie. Export údajov vo formáte CSV cez rozhranie USB.

Funkcia:

- **Dynamické meracie funkcie: Max, Min, Max-Min, (Min-Max)/2, priemer.**
- **Trojfarebné stĺpcové zobrazenie a digitálne zobrazenie nameranej hodnoty.**
- **2 spínacie vstupy a 2 spínacie výstupy, bez potenciálu (napr. prijatie nameranej hodnoty, dobrý, nepodarok).**
- **Mierka sa automaticky nastavuje v závislosti od hranice tolerancie.**

Použitie:

Ako displej pre jednoduché meracie úlohy (+A, -A), ako aj možnosť posunu oboch tlačidiel (napr. A+B, A-B, 0,5A+B). Na použitie v dielni a výrobe.

Rozsah balenia:

Obsahuje napájaciu jednotku so zástrčkou USB, stojan.

Technický opis

Hmotnosť	1 kg
Dĺžka	130 mm
maximálne rozlíšenie	0,01 μm
Šírka	95 mm
Výška	50 mm
Rozsah merania	± 1 až ± 10000 μm
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	USB rozhranie
Druh produktu	Zobrazovací prístroj