

3M**Lepiaca páska VHB™, čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 19X8**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083782 19X8
GTIN	4054596308619
Trieda položky	08M

Technický opis

Lepiaca sila na oceli	5,5 N/mm
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Druh lepiacej pásky	obojsstranná
Farba	sivá
Materiál Kryt	papier
Šírka	19 mm
Označenie výrobcu	5962F
Dĺžka	8 m
Rozťažnosť	300 %
Lepiaca hmota	akrylát
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac

Použitie	utesnenie
Použitie	upevňovanie
Použitie	maskovanie
Použitie	Montáž
odolné voči teplotám do	120 - 150 °C
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	tlmiaca
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Teplota skladovania	20 °C
Hrúbka	1,6 mm
Atribút Názov produktu	čierna
Druh produktu	Lepiaca páska