

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / veľkosť doštičky: QC/20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SCLCL
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 2
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	24 mm
Celková dĺžka L	20 mm
Odsadenie stredu $L_3$	13 mm

Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň
Séria	Master Mute
System	QC
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka Typ 2	269023 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia skrutka Typ 3	269022 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500