

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: QC/22**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Trieda položky	29D

Popis

Vhodné pre:

Vyrývacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

ISO-kód vymeniteľná vyrývacia hlava	SDQCR
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Systém	QC
Séria	Master Mute
Uhol nábehu	107,5 Stupeň

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	24 mm
Celková dĺžka L	20 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia skrutka Typ 1	269023 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500