

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: QC/23**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Trieda položky	29D

Popis

Vhodné pre:

Vyrývacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Celková dĺžka L	22 mm
ISO-kód vymeniteľná vyrývacia hlava	SDQCR
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	26 mm
Uhol nábehu	107,5 Stupeň
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Séria	Master Mute
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 2
Odsadenie stredu L ₃	15 mm
System	QC
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia skrutka Typ 2	269023 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500