

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: QC/20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vývrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Uhol nábehu	95 Stupeň
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Systém	QC
Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	24 mm
Celková dĺžka L	20 mm
Odsadenie stredu $L_3$	13 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 2

ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SCLCR
Séria	Master Mute
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia skrutka Typ 3	269022 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka Typ 2	269023 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500