

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / veľkosť doštičky: QC/22****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Séria	Master Mute
Systém	QC
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	24 mm
Uhol nábehu	107,5 Stupeň
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SDQCL
Celková dĺžka L	20 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269023 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500