

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: QC/25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Séria	Master Mute
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Uhol nábehu	93 Stupeň
Celková dĺžka L	20 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	26 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SDUCR

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 2
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	15 mm
System	QC
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka Typ 2	269023 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500