

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / veľkosť doštičky: QC/25**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Trieda položky	29D

Popis

Vhodné pre:

Vývrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Odsadenie stredu L_3	15 mm
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	26 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 11T3..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 2
Celková dĺžka L	20 mm
Systém	QC

Séria	Master Mute
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SDUCL
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 2	269023 2
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500