

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: QC/24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Séria	Master Mute
Systém	QC
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	24 mm
Celková dĺžka L	21 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň

Odsadenie stredu L ₃	13 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SDUCR
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 4	269022 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka Typ 1	269023 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500