

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / veľkosť doštičky: QC/24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Celková dĺžka L	21 mm
Systém	QC
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Uhol nábehu	93 Stupeň
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	13 mm

Séria	Master Mute
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	24 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SDUCL
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka Typ 4	269022 4
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia skrutka Typ 1	269023 1
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500