


3M**Výstražná značkováacia páska z PVC – súprava 24-dielna silná, Farba: YB****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	083642 YB
GTIN	50021200045856
Trieda položky	08M

Popis**Prevedenie:**

Farebné a podlahové označovacie pásy 3M™ sú ideálne na údržbu budov a zvýšenie bezpečnosti v zariadeniach. Špeciálna štruktúra farebných PVC pások je odolná voči poškrabaniu, oderu, poveternostným vplyvom a väčšine chemikálií. Lahko sa nanášajú, sú veľmi prispôsobivé aj na nerovných povrchoch.

Lepiaca páska je vhodná na označovanie nebezpečných miest a priestorov na skladovanie materiálu, ako aj na označovanie rohov a hrán.

Model **3M™ 5702** je žltो-čierne pruhovaný a má vysokú odolnosť vďaka svojej odolnosti voči oderu, odieraniu, vlhkosti a poveternostným vplyvom.

Technický opis

Hrúbka	0,14 mm
Označenie výrobcu	572
Farba	žltá, čierna
Dĺžka	33 m

Lepiaca sila na oceli	2,1 N/mm
Teplota skladovania	16 - 27 °C
Sklad Vlhkosť vzduchu	40 - 60 %
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Pravítko k dispozícii	nie
Lepiaca hmota	guma, živica
Šírka	50 mm
Pevnosť v ťahu	26 N/mm
Odolnosť od dátumu výroby	18 Mesiac
Rozťažnosť	170 %
odolné voči teplotám do	4 - 77 °C
Podkladový materiál	PVC fólia
Druh produktu	Lepiaca páska

Príslušenstvo

Výstražná značkovacia páska z PVC Farba YB	083637 YB
--	-----------