

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / veľkosť doštičky: QC/28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264835 QC/28
GTIN	4251414902770
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvíravacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	24 mm
Séria	Master Mute
ISO-kód vymeniteľná vyvíravacia hlava	STUCL
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..

Celková dĺžka L	20 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 2
System	QC
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Upínacia skrutka Typ 4	269022 4
Upínacia skrutka Typ 2	269023 2
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500