

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: QC/28****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvíravacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 2
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	24 mm
Celková dĺžka L	20 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvíravacia hlava	STUCR

vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Séria	Master Mute
System	QC
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 2	269023 2
Upínacia skrutka Typ 4	269022 4
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500