

3M**Lepiaca páska VHB™, čierna, Šírka×dĺžka (mm×m): 19X33**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083782 19X33
GTIN	4046719048878
Trieda položky	08M

Popis

Prevedenie:

Obojstranná vysoko výkonná **lepiaca páska** vyrobená z čistého akrylového lepidla (VHB) pre trvalo pevné spoje. Vysoká okamžitá fixácia, odolnosť voči teplotám, poveternostným vplyvom, UV žiareniu a rozpúšťadlám. Vynikajúca tesniaca funkcia, tlmenie vibrácií.

3M™ 5962F predstavuje spoľahlivosť po celej línii. Ponúka optimálnu prispôsobivosť povrchu, ktorý sa má lepiť. Táto vlastnosť umožňuje pripojenie tenkých aj štruktúrovaných povrchov bez namáhania po celej ploche.

Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

Na vyžiadanie sú k dispozícii ďalšie pásy 3M™ VHB™ v rôznych hrúbkach a dĺžkach.

Technický opis

Teplota skladovania	20 °C
Použitie	utesnenie
Použitie	upevňovanie

Použitie	maskovanie
Použitie	Montáž
odolné voči teplotám do	120 - 150 °C
Rozťažnosť	300 %
Označenie výrobcu	5962F
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 %
Lepiaca sila na oceli	5,5 N/mm
Dĺžka	33 m
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Lepiaca hmota	akrylát
Druh lepiacej pásky	obojsstranná
Hrúbka	1,6 mm
Zvláštnosť	tlmiace
Zvláštnosť	tlmiaca
Zvláštnosť	odolný proti vlhkosti
Farba	sivá
Šírka	19 mm
Materiál Kryt	papier
Atribút Názov produktu	čierna
Druh produktu	Lepiaca páska