

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / veľkosť doštičky: QC/30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264835 QC/30
GTIN	4251414902978
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Uhol nábehu	93 Stupeň
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Systém	QC
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SVUCL
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Minimálny priemer predvrtania $D_{\min}$	26 mm
Celková dĺžka L	20 mm
Séria	Master Mute
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269023 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500