

**Garant****Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, pravé, Systém / typ: QC/30**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Trieda položky	29D

## Popis

**Vhodné pre:**

Vyvrtavacie tyče č. 264890; 264894 a 264898.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

## Technický opis

ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SVUCR
Séria	Master Mute
Systém	QC
Celková dĺžka L	20 mm
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	16 mm

Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	26 mm
Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

## Príslušenstvo

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500
Upínacia skrutka Typ 1	269023 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky Typ 7	269028 7
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500