

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / veľkosť doštičky: QC/33****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264835 QC/33
GTIN	4251414902916
Trieda položky	29D

Popis**Prevedenie:**

Pre doštičky na sústruženie závitov Vel. 16.

Vhodné pre:

Vrtacie tyče č. 264890, 264894 a 264898.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Rozhranie/Miesto odpojenia	20 mm
Celková dĺžka L	22 mm
Uhol nábehu	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	26 mm
Séria	Master Mute

ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SIL
vhodná otočná rezná platnička	16
Odsadenie stredu L ₃	15 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 2
Systém	QC
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 2	269023 2
------------------------	----------