

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/49****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/49
GTIN	4251414902756
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvtávacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadelmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

ISO-kód vymeniteľná vyvtávací hlava	STUCL
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Systém	DM
Celková dĺžka L	32 mm
Séria	Master Mute
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Uhol nábehu	93 Stupeň

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	49 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Skrutka pre podložku	269015 2
Podložka	259033 4
Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 3	269023 3
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500