

Garant**Vymeniteľná rezacia hlava GARANT Master Mute, ľavé, Systém / typ: DM/50****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264839 DM/50
GTIN	4251414902961
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrtačacie tyče č. 264930, 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

Rozhranie/Miesto odpojenia	40 mm
Skrutka pre podložku	269015 2
Odsadenie stredu L ₃	27 mm
Systém	DM
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1604..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	49 mm
Podložka	259033 5

Séria	Master Mute
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	269023 3
Uhol nábehu	93 Stupeň
ISO-kód vymeniteľná vyvrtavacia hlava	SVUCL
Celková dĺžka L	32 mm
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Upínacia skrutka Typ 1	269023 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Upínacia skrutka Typ 3	269023 3
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659906 500