

SWISS TOOLS

**Vyvrťavacia hlava, pravé, System / typ: ST/1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Trieda položky	29D

**Popis****Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

**Upozornenie:**

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

**Technický opis**

Rozhranie/Miesto odpojenia	25 mm
Podložka	320610 P01
Veľkosť doštičiek	12 mm
Klinok	320612 P01
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	17 mm
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	PCLNR
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	32 mm

Celková dĺžka L	35 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
Pružinový kolík	320618 P01
Skrutka klinku	320611 P01
Uhol nábehu	95 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01