

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, pravé, System / typ: ST/2**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Trieda položky	29D

Popis**Vhodné pre:**

Vyvrťavacie tyče č. 264910; 264930; 264934 a 264938.

Upozornenie:

Kombinácia všetkých vymeniteľných rezných hláv so všetkými hriadeľmi vrtacej tyče v rámci toho istého systému (GL, QC, DM) je možná.

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Priradenie vymeniteľných doštičiek	lavá a neutrálna
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	40 mm
Odsadenie stredu L_3	22 mm
Skrutka klinku	320611 P01
Klinok	320612 P01
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	PCLNR
Podložka	320610 P01

Celková dĺžka L	35 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm
Pružinový kolík	320618 P01
Rozhranie/Miesto odpojenia	32 mm
Uhol nábehu	95 Stupeň
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrátavacia hlava

Príslušenstvo

Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01