

SWISS TOOLS

Vyvrťavacia hlava, ľavé, Systém / typ: ST/2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	264827 ST/2
GTIN	2050001912114
Trieda položky	29D

Popis

Vhodné pre:

Vyvrťavacie tyče č. 320102, 320104, 320407, 320409 a 320410.

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Podložka	320610 P01
vhodná otočná rezná platnička	CN.. 1204..
Klinok	320612 P01
ISO-kód vymeniteľná vyvrťavacia hlava	PCLNL
Celková dĺžka L	35 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek	pravá a neutrálna
Pružinový kolík	320618 P01
Rozhranie/Miesto odpojenia	32 mm
Veľkosť doštičiek	12 mm

Minimálny priemer predvrtania D_{\min}	40 mm
Skrutka klinku	320611 P01
Uhol nábehu	95 Stupeň
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Vyvrtavacia hlava

Príslušenstvo

Medzipoloha č. 1 Typ P01	320610 P01
Lomená páka č. 4 Typ P01	320612 P01
Pružný istiaci kolík č. 7 Typ P01	320618 P01
Upínacia skrutka č. 3 Typ P01	320611 P01